

MOL EcoClean-S

очиститель двигателя



Обезжиривающая жидкость на основе растворителя MOL EcoClean-S содержит большое количество активных ингредиентов. Инструкция по применению: - Нанесите продукт на обрабатываемую поверхность кистью, пульверизатором или погружением. - Размягчение или растворение загрязнений на поверхности произойдет в течение 15-20 минут выдержки. - Затем обильно промойте поверхность водой для удаления продукта вместе с загрязнением. - После смывания дайте поверхности высохнуть в течение необходимого времени или протрите ее мягкой тканью. - В случае сильного загрязнения поверхности рекомендуется повторить цикл замачивания-смывания несколько раз.

Применение



Очистка поверхностей автомобиля, загрязненных маслом, консистентной смазкой или битумом

Очистка железнодорожных цистерн и подземных резервуаров

Снятие остатков стружки с поверхностей металлов после обработки

Особенности и преимущества

Высокое содержание активного ингредиента

Способность к смешиванию с водой

Эффективно удаляет даже наиболее стойкие отложения

Легко смывается

Свойства

Свойства	Типичные значения
Внешний вид визуальный	светло-зеленая, прозрачная жидкость
Плотность при 15°C MSZ EN ISO 12185:1998 [g/cm ³]	0,783
Температура воспламенения (по Кливленду) MSZ EN 22592 [°C]	250
Температура вспышки (по Пенски-Мартенсу) MSZ EN ISO 2719:2003 [°C]	61
Külső (10 %V/V) / 20 nK° vizes emulzió Vizualis	молочно-белого цвета

Характеристики, приведенные в таблице, являются типичными значениями продукта и не являются его спецификацией

Инструкции по хранению и обращению

Хранить в оригинальной упаковке с герметичным уплотнением, вдали от пищевых продуктов, в месте, защищенном от влаги и солнечного света. Беречь от детей.

В оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 24 месяцев

Рекомендуемая температура хранения: макс.+ 30°C

Информация для заказа

Код ТН ВЭД 34022090

САП код и упаковка:

19002302 MOL EcoClean-S 10L
19002303 MOL EcoClean-S 160KG

10L műanyag kanna (только по предварительному заказу)
216.5 л стальная бочка (только по предварительному заказу)

Бронирование заказа (бесплатно):

LUBExportsupport@MOL.hu